



特許申請中

Wedge & Lever 方式

(クサビ)

(テコ)

「金具が固くて外れない」



こんな現場の悩みと、トラブルを一気に解消します！

消防用ホース結合金具 イーイージー+クリッカー

簡単離脱器 EZ-CLICKER

用途

- 寒冷地における金具・凍結時に… (*1)
- 金具の錆付き時に…
- 金具の砂等によるカミツキ時に…

(*1) 頑固な凍結用に寒冷地キットが有ります。(裏面参照)

グイッ

この力・タ・チが、貴方の作業を強力にサポートします。




クサビ型ツメ

YONE 株式会社

Wedge (クサビ) & Lever (テコ) 方式とは

右図の様に、F 方向に押された力 F は、金具の押し輪に対し、スラスト（ホースライン）方向の分力（f1）と、これと直角のラジアル方向の分力（f2）となります。f2 は、押し輪の隙間に対しクサビ状に喰い込ませる力となり、又 f1 は押し輪を受け金具の爪を押し広げるテコの力となります。これにより、金具の結合離脱作業をより効果的に行えます。



ご使用方法



ツメ先部を押し輪の後ろにすべり込ませる。



矢印の方向に一気に押し込む。



簡単に外せます。

仕様

1. 材質 : SUS304 / 合成ゴム
2. 寸法/質量 : 125×115mm/400g
3. サイズ : 呼び 50 用、呼び 65 用
4. アクセサリー : 携行用カラビナ



作業性を高める携行用カラビナは、標準で搭載されています。

寒冷地キット（別売り）

頑固な凍結には、バーナーにより金具・ツメ部の解氷を促すと簡単に外せます。



ご使用方法

1. 右図のようにバーナーの炎を結合部の隙間に当て、約 30-45 秒を目安に加熱します。
2. その後、本器で一気に外します。



●バーナー仕様

炎温度：1,300℃/燃焼時間：約 20 分
/携行ポーチ付き/ガス注入式：市販のカセットガス
又はライターガスからの充填可能。